

**Garant****Držać za unutarne tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	6 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	10 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	6 mm
ISO kod držača	E10K SCLCR/L06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	9,6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500