

Garant**TwinCut planska glodača glava 45° široka podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213410 200/8
GTIN	4045197662859
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno} za ON.U ploče	61,3 mm
Podložna pločica	219897

Ukupna duljina L_{ukupno} za SN.U ploče	63 mm
Stezni vijak za podlošku	219899
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
maksimalni vanjski $\varnothing D_{\text{maks}}$ za SN.U ploče	215,2 mm
\varnothing reza D_c	200 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{\text{maks}}$ za ON.U ploče	211,8 mm
Broj oštrica Z	8
Serijska	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Podložna pločica	219897
Stezni vijak	219899
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova	219898
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8