

**CNMG 190612, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje