

Garant
Cirkularno glodalo, čelik, tip: 12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217250 12
GTIN	4045197542663
Razred artikla	21Q

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da
za tip ploča: P12

Najmanji \varnothing rupe D: 9,6 - 11,7 mm

Unutarnji \varnothing d_1 : 7 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 2,35 mm

Duljina izboja L_1 : 22 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 69,5 mm

Tehnički opis

Izvedba drške	Weldon
Najmanji \varnothing rupe D	9,6 - 11,7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	69,5 mm
Unutarnji \varnothing d_1	7 mm
Duljina izboja L_1	22 mm
maksimalna dubina reza S_{maks}	2,35 mm
Garnitura steznih vijaka	219832 (8IP; 1,0 Nm)
\varnothing drške D_5 h6	12 mm
za tip ploča	P12

Unutarnje hlađenje	da
Dubina navoja	20 mm
Materijal glodala	čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219818
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219832