

**CNMM 120408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMM 120408 CA510 Vrsta: CA510  
Lomač odvojenih čestica: PX  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	1 - 11 mm
Lomač odvojenih čestica	PX
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak $f$	0,25 - 0,9 mm/okr

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje