

Garant
Cirkularno glodalo, s navojem, čelik, tip: 12/M5

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Razred artikla	21Q

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

Najmanji \varnothing rupe D: 9,6 - 11,7 mm

Veličina navoja M: M5 mm

za tip ploča: P12

Unutarnji \varnothing d_1 : 9,5 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 1,1 mm

Duljina izboja L_1 : 10 mm

Tehnički opis

Unutarnji \varnothing d_1	9,5 mm
Garnitura steznih vijaka	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	13,5 mm
Najmanji \varnothing rupe D	9,6 - 11,7 mm
Veličina navoja M	M5 mm
Izvedba drške	s navojem

Duljina izboja L_1	10 mm
maksimalna dubina reza S_{maks}	1,1 mm
za tip ploča	P12
Ø bušenja	16 mm
Dubina navoja	10 mm
Unutarnje hlađenje	da
Materijal glodala	s navojem, čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219832
---------------------------------------------------	--------