

Garant
Cirkularno glodalo, tvrdi metal, tip: 18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217252 18
GTIN	4045197216526
Razred artikla	21Q

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: P16

Najmanji \varnothing rupe D: 14 - 22 mm

Unutarnji \varnothing d_1 : 9 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 6,5 mm

Duljina izboja L_1 : 25 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 71,5 mm

Tehnički opis

maksimalna dubina reza S_{maks}	6,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	71,5 mm
Izvedba drške	Weldon
Unutarnji \varnothing d_1	9 mm
Duljina izboja L_1	25 mm
\varnothing drške D_s h6	12 mm
Garnitura steznih vijaka	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Najmanji \varnothing rupe D	14 - 22 mm

Drška	DIN 6535 HB
za tip ploča	P16
Unutarje hlađenje	da
Dubina navoja	21 mm
Materijal glodala	tvrdi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219818
---	--------