


**Garant****Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214400 32/4
GTIN	4045197131720
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

**Prednost:****Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø prihvatne rupe	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903

$\varnothing D_3$	40 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	40,2 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	72 mm
Interpolacija $a_p$	1,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	29,5 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,97 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP