

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

maksimalni vanjski Ø D_{maks}	71,2 mm
Ø reza D_c	63 mm
Ø D_3	71 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Broj oštrica Z	8
Kut uranjanja α_{maks}	0,47 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	60,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	134 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	140 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5