

**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 120404, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 PR115S
GTIN	4960664035618
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	PR115S
Glavna primjena	S
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Posmak f	0,04 - 0,2 mm/okr
Iomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje