

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 09T308, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250052 HB7010-2
GTIN	4069515022927
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7010-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 500 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

List s podacima

lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje