

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 120408, za grubu strojnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250452 HB7020-2
GTIN	4069515016520
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Vrsta	HB7020-2
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid

List s podacima

lomač odvojenih čestica	SR
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje