

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 160616, za grubu strojnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250460 HB7130-2
GTIN	4069515023030
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Kutni radijus	1,6 mm
Posmak f	0,2 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Iomač odvojenih čestica	VR
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	gruba obrada

List s podacima

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160616
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje