

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SCMT 120408, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260750 HB7035-2
GTIN	4069515021005
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Vrsta	HB7035-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Kutni radijus	0,8 mm
Iomač odvojenih čestica	SS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje