

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VBMT 110302, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7010-2
GTIN	4069515021791
Razred artikla	21G

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110302
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HB7010-2
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Iomač odvojenih čestica	SS
Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

List s podacima

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje