

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje TNMG 160408, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251434 HB7010-2
GTIN	4069515017886
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Vrsta	HB7010-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Iomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 500 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje