

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120408, za grubu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7010-2
GTIN	4069515016162
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 415 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Iomač odvojenih čestica	SG
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm

List s podacima

Vrsta	HB7010-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje