

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DNMG 110404, za završnu obradu, Wiper****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250653 HB7020-2
GTIN	4069515016667
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 480 m/min
Vrsta	HB7020-2
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

List s podacima

lomač odvojenih čestica	WSS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje