

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 09T308, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Razred artikla	21G

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7035-2
Iomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a _p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano

List s podacima

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 350 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje