

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VNMG 160404, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7035-2
GTIN	4069515018265
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Iomač odvojenih čestica	SM
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 320 m/min
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 4 mm
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

List s podacima

Vrsta	HB7035-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje