

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120404, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 500 m/min
Vrsta	HB7010-2
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4

List s podacima

lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje