

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CCMT 09T308, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260060 HB7020-2
GTIN	4069515019460
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Iomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 400 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7020-2
Fina/gruba obrada	Fina obrada

List s podacima

Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje