

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SNMG 120404, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251142 HB7020-2
GTIN	4069515017442
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	160 - 400 m/min
Iomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

List s podacima

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje