

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WNMG 080408, za završnu obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251964 HB7010-2
GTIN	4069515018586
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 500 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Iomač odvojenih čestica	SS
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7010-2

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje