

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje RC.X 1204, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260650 HB7020-2
GTIN	4069515020763
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 350 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RC.X 1204
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Iomač odvojenih čestica	SM

List s podacima

Vrsta	HB7020-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje