

**LOCTITE****Brtveno sredstvo za navoje, 50 ml, oznaka proizvođača: 572****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083321 572
GTIN	5010266572321
Razred artikla	04L

**Opis****Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtnje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

**Upotreba:**

Sporo otvrdnjavanje, za priključke, slavine i ventile.

**Napomena:**

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

**Tehnički opis**

za veličine navoja col	3 col
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
za veličine navoja M do	M80

Funkcionalna čvrstoća prema minimalni moment odvajanja	72 h
Oznaka proizvođača	7 Nm
Temperatura skladištenja	LOCTITE 572
Čvrstoća prema	8 - 21 °C
Boja	12 min
Dinamična viskoznost	bijela
prikladno za područja primjene	14400 - 28600 mPas
prikladno za područja primjene	Navoji za cijevi
Količina punjenja	Priključni elementi
maksimalna dimenzija pukotina	50 ml
Kemijska baza	0,1 mm
prikladno za materijal	Dimetakrilatni ester
Oblik	Metal
Plamište	pastozna
Temperatura na području primjene	93 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	-55 - 150 °C
Razred čvrstoće	24 mjesec
Atribut imena proizvoda	srednje čvrsto
Vrsta proizvoda	50 ml
	Sredstvo za brtvljenje