


Garant**CC.T 120404, Vrsta: CU7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 CU7010 Vrsta: CU7010
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 210 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dodatna primjena	M

Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 140 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	CU7010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje