

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko,
Stezni Ø D1: 10mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302292 10
GTIN	4045197288509
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	31,4 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
	302416 25/10

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/10 mm

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski $\varnothing d / \varnothing D1$
 20/10 mm

302415 20/10

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni \varnothing 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm

302410 32/10

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
 kratkog konusa 50

308830 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
 prikladno za strmi konus 50

308720 50

Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine \varnothing
 $d / \varnothing D1$ 25/10 mm

302412 25/10

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/10 mm

302416 32/10

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni \varnothing 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50

354225 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni \varnothing 6-12 mm

354240 6-12

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50