

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302292 12
GTIN	4045197288516
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	31,4 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladan za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik B prikladan za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308650 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 50	308620 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50

354225 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm

354240 12-20

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø
d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm

354240 6-12

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50

308600 50

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

308720 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12