

Garant**Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
100/6mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Razred artikla	21P

Opis

Izvedba:

Tangencijalna glodača glava za glodanje **kuteva od točno 90°**. Djelomično s okomito namještenim oštricama za najveću točnost. Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući sustavu stezanja.

Tehnički opis

Vijak za podešavanje	219892
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BG.. 15L5..
Stezni vijak	219893
Stezni vijak za klin	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ø reza D_c	100 mm

Namjestive oštrice	2
Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	219893
Vijak za namještanje	219892
Pritezni vijak za svornjake	219894