

Garant
Termoskupljajuća stezna glava, SK 50 A = 160, Stezni \varnothing D1: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302310 12
GTIN	4045197288714
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
\varnothing D ₂	24 mm
Stezni \varnothing D ₁	12 mm
Vanjski \varnothing D	31,4 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1