

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø reza D _c	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Ø D ₃	108 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	108,2 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Broj oštrica Z	14
Kut uranjanja α_{maks}	0,29 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	208 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	214 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	97,5 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP