

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 130,
Stezni Ø D1: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302267 20
GTIN	4045197646286
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Ø D ₂	33 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja

Prihvat	SK 40 A = 130
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stežni Ø 12-20 mm	354240 12-20
	308615 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 32/20 mm

302412 32/20

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni \emptyset 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine \emptyset d / \emptyset D1 32/20 mm

302416 32/20

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni \emptyset 20-32 mm

354240 20-32

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1

354210 SU1

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni \emptyset 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40