

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava 3°, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302356 6      |
| GTIN           | 4045197480040 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).

**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806. ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835. termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4. Termostezni uređaji br. 354210 – 304450.

**Napomena:**

Nije moguće podešavanje duljine!

**Tehnički opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 6 mm          |
| Ø D <sub>2</sub>           | 12 mm         |
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm        |
| Vanjski Ø D                | 23 mm         |
| Prihvat                    | SK 40 A = 120 |
| Norma prihvata             | ISO 7388-1    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40   | 308640 40   |
| Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40   | 354225 40   |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308785 40   |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                  | 308615 40   |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40   |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40   | 308600 40   |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308806 40   |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40                              | 308605 40   |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                      | 308635 40   |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40    | 308700 40   |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308795 40   |
| Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40    | 308630 40   |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm                                    | 354240 6-12 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40                   | 308830 40   |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40                             | 308610 40   |

|   |            |
|---|------------|
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1   | 354210 SU1 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                                   | 308650 40  |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308760 40  |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm   | 354235 6-9 |
| Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M                                       | 308670 40M |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40   | 308740 40  |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40  | 308660 40  |
| Rashladna jedinica tip CU1  | 354215 CU1 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40                                   | 308620 40  |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308790 40  |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308765 40  |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40          | 308625 40  |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40                       | 308802 40  |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40  |
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm  | 354236 6-9 |