

Garant**Termoskupljajuća stezna glava tanka, SK 50 A = 160, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302344 10
GTIN	4045197505439
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).

Upotreba:

- Obrada u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom tolerancije h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Termostežni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Vanjski Ø D	33,9 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50