

Garant**Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni Ø D /
duljina slobodnog dijela L1: 30/55mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 218050 30/55 |
| GTIN | 4045197412539 |
| Razred artikla | 21R |

Opis

Izvedba:

HPC glodala za navoje za **skraćanje vremena strojne obrade.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv **za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrti i osnovnih rupa.**

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Vijak za fiksiranje | 219926 |
| Djelatni Ø D | 30 mm |
| Ø drške D _s | 25 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 55 mm |
| Veličina pločice | 25 |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 115 mm |
| Broj oštrica Z | 5 |
| Broj steznih utora | 5 |
| Izvedba drške | Weldon drška |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa |
| Primjena kod vrste bušenja | prolazna rupa |
| Smjer rezanja | lijevo i desno |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 219926 |
|--------------|--------|