

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 65/S5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	9,15 mm
ISO kod držača	AH0712H SGLPR/LS5
Udaljenost vrha od osi	5,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	GPCT S5010.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 6
Duljina glave L_1	25 mm
Veličina pločice	5 mm
Širina vrata L_4	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L_2	11,15 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_5	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 6	269028 6
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500