


Garant

Visokotlačna stega, Širina čeljusti: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362240 125
GTIN	4069515027199
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

- Uzdužno i poprečno podnožje utora osigurava precizno i brzo poravnanje zatezača u oba smjera.
- Visokotlačna vretena koja ne zahtijeva održavanje osigurava stalan izlaz tlaka zahvaljujući čisto mehaničkom pojačalu snage otpornom na habanje.
- Visokokvalitetno nodularno lijevano željezo s kaljenim, brušenim nosačem obratka i precizno brušenim vodilicama.
- Željeni tlak stezanja može se unaprijed odabrati – u položaju 0 bez visokog tlaka.
- Nema gubitka sile stezanja.
- Zamjenjive čeljusti, kaljene i brušene.
- Tolerancija visine – 0,03 mm.
- Brzo poravnavanje zahvaljujući dvjema labavim maticama s prorezima u precizno izrađenom utoru stezaljke.

Upotreba:

- Za potpuno sigurno stezanje bez vibracija s maksimalnim silama rezanja i posmaka.
- Ujednačena visina nosača omogućuje učinkovit rad s više škripaca istovremeno.
- Stezanje se provodi pomoću poluge, pri čemu se visoke sile stezanja postižu minimalnom silom za najviše dva okretaja vretena.

Dio isporuke:

Uključene 4 stezne vilice za radni stol, 1 par glatkih steznih čeljusti, ručka.

Tehnički opis

List s podacima

Veličina navoja d ₁	M8
Područje stezanja b II	98 - 202 mm
Sila stezanja	40 kN
Duljina osnovnog tijela a	427 mm
Težina	30 kg
Područje stezanja b I	0 - 102 mm
Širina čeljusti	125 mm
L ₄	508 - 710 mm
Visina kontaktne površine G +0,02	78 mm
L ₂	85 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-GARANT
Visina osnovnog tijela c	118 mm
L ₃	45 mm
Vrsta proizvoda	Strojna stega