

Garant**Držać za unutarnje tokarenje VHM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 75/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Razred artikla	21V

Tehnički opis

ISO kod držača	E06J SCLDR/LS4
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Udaljenost vrha od osi	3,5 mm
Veličina pločice	4 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	6,91 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Stezna visina L_2	5,54 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
\varnothing drške D_s	6 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 10	269028 10
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200