



Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 400Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	656220 400
GTIN	4013288193827
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Vrlo robustan momentni ključ s jednim krakom (pogonski četverkut 1/2 cola) s ergonomskom 2-komponentnom ručkom te preklopnom račnom s 45 zubaca. Lako postavljanje i osiguranje unaprijed postavljene vrijednosti osigurano je zvučnim i taktilnim klikom kada se dosegne vrijednost skale i dobrom čitljivošću na glavnoj i finoj skali. Jasno čujan i opipljiv mehanizam otpuštanja kada se postigne postavljena vrijednost zakretnog momenta. Za pritezanje udesno.

Mjerna jedinica: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja: $\pm 3\%$** .

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	400 Nm
---------------------------	--------

List s podacima

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I ₂]	25,5 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Standard	DIN EN ISO 6789
Područje okretnog momenta	80 - 400 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Duljina poluge bez utičnog alata [I ₁]	589,5 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Težina	1960 g
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I ₃]	615 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Ukupna duljina L	665 mm
Odziv	akustička signal
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne

List s podacima

Spora kazaljka

ne

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/656220-400>