

Radna platforma za viličare, tip: 1040X1305**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919980 1040X1305
GTIN	4052462065697
Razred artikla	94B

Opis**Izvedba:**

Radna platforma od stabilne kvadratne cijevi za poprečno ili uzdužno podizanje viličarom. Stražnja stijenka od žičane mreže. Neklizajuća radna platforma i automatsko zatvaranje vrata. Džepovi sa zaštitom od klizanja (zatici). Sa dvije preklopne zaštitne rešetke sa zaštitom, na poprečnoj i uzdužnoj strani. S pocinčanim uloškom za alat i 2 PSA graničnika. Visina parapeta 1,10 m. Razmak džepova B za poprečni prihvat 600 mm, za uzdužni prihvat 190 mm.

Upotreba:

Za siguran rad pri popravcima i održavanju na visokim dijelovima zgrada, stropnih rasvjeti, itd.

Standard:

TÜV certifikat sukladno propisima DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lakiranje:

Žutonarančasto RAL 2000 **lakirano**.

Napomena:

Pridržavajte se smjernica specifičnih za državu prilikom upotrebe radnih platformi za viličare. Odgovarajuće radne platforme za Austriju (ispitao TÜV Austria) i Belgiju na upit.

Tehnički opis

širina	1305 mm
--------	---------

List s podacima

Dubina	1040 mm
Nosivi teret	300 kg
Ulazni džepovi razmak B	600 mm
Ulazni džepovi razmak B	190 mm
Dubina površine za stajanje	800 mm
Širina površine za stajanje	1200 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	80 mm
Visina	2355 mm
Težina	139 kg
Ulazni džepovi dimenzija A	200 mm
Prihvat viličar	Poprečni ili uzdužni prihvat
Vrsta proizvoda	Radno postolje