

Garant

**Malo roto glodalo, 10-dijelna garnitura GARANT Master Uni – srednje, HM,
Broj glodaćih klinova: 10**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	546941 10
GTIN	4069515037303
Razred artikla	51D

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Asortimani s odabranim malim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 546906 vel. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Kratka oznaka ozubljenja	Z9

List s podacima

Serija	Master Uni
Rezni materijal	HM
Ø drške	3 mm
Broj glodaćih klinova	10
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/546941-10>