

**metabo****Stroj za satiniranje, Tip: SE17-200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Snažni stroj za satiniranje sa snažnim motorom od 1700 W za brušenje, satiniranje, četkanje i poliranje visokog sjaja.

- **Tanko područje za hvat za optimalno navođenje.**
- **Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.**
- **Blokada osovine i stezna matica za brzu zamjenu dodatne opreme bez alata.**
- **Brzo podešavanje blatobrana i dodatne ručke bez alata.**
- **Miran rad kroz stezni spoj steznog trna za ravnomjerno brušenje.**
- **Zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**
- **Karbonske četkice koje se mogu isključiti za zaštitu motora.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala s kotačićem za podešavanje za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koji je konstantno pod opterećenjem.**

**Dio isporuke:**

Uključuje dodatnu dršku.

**Tehnički opis**

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	2,9 kg
Oznaka proizvođača	SE 17-200 RT

Prihvat snaga	1700 W
Duljina kabela	4 m
Raspon broja okretaja	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Prihvat za alat	M 14
Brusni valjci, duljina	50 - 100 mm
Okretni moment	17 Nm
Brusni valjci Ø	100 - 200 mm