

melabo**Dvostruka brusilica 230 V, Tip: DS150P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Dvostruka brusilica za brušenje, oštrenje, skidanje srha a, kada se koristi čelična žičana četka, i za uklanjanje hrđe s čelika i metala. Integrirano LED svjetlo optimalno osvjetljava radni prostor. Visokokvalitetne pričvrсне prirubnice omogućuju maksimalno glatki hod i dug vijek trajanja diskova.

- **Nosači obradaka mogu se podesiti bez alata.**
- **Snažan stroj za zahtjevne radove oštrenja, brušenja i skidanja srha.**
- **Prikladno za upotrebu okruglih četki od čelične žice za uklanjanje hrđe.**
- **Integrirano LED svjetlo za optimalno osvjetljenje radnog područja.**
- **Tihi indukcijski motor s malo vibracija i bez održavanja.**
- **Maksimalna glatki hod i dug vijek trajanja diskova zahvaljujući visokokvalitetnim pričvrsnim prirubnicama.**
- **Maksimalna sigurnost na radu zahvaljujući posebno velikim, stabilnim naočalima za zaštitu od iskrenja.**

Dio isporuke:

Uključujući brusne diskove od korunda 36 P i 60 N, naočale za zaštitu od iskrenja, nosače obradaka i šesterokutni ključ.

Napomena:

Odgovarajuće brusne diskove naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

Tehnički opis

Širina brusne ploče T	20 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	2980 min ⁻¹
Prihvat snaga	400 W
Ø brusne ploče D	150 mm
Oznaka proizvođača	DS 150 Plus
Ø provrta brusne ploče H	20 mm
Težina	10,2 kg
Duljina kabela	1,8 m
Nazivna snaga	230 V