

**VNMG 160408, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 CCX Vrsta: CCX

Lomač odvojenih čestica: PP

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 210 - 450 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PP
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	prevučena
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CCX
Rezni materijal	Cermet
Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje