

**VNMG 160404, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min
Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	PP
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr

Vrsta	CCX
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje