

**WNMG 080408, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CCX Vrsta: CCX

Lomač odvojenih čestica: PP

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 210 - 450 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PP
Rezni materijal	Cermet
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Brzina reza v_c glavna primjena	210 - 450 m/min
Prevlaka	prevučena

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	CCX
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje