

**WNMG 080404, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	210 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	PP
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Posmak $f$	0,05 - 0,35 mm/okr
Vrsta	CCX
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje