

**CC.T 09T304, Vrsta: CCX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CCX Vrsta: CCX
Lomač odvojenih čestica: PP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,1 - 0,8 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 310 m/min

Tehnički opis

Vrsta	CCX
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 310 m/min
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PP
Glavna primjena	P

Dubina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje