

Garant**GARANT Master Uni rezna ploča EKSTRA USKO, čelik, INOX, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563240 115
GTIN	4069515040242
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Samooštreće **keramičko zrno (CER)** i novorazvijeni **sustav vezivanja visokih performansi** omogućuju **mного veću izvedbu brušenja i stalnu agresivnost s izuzetno hladnim brušenjem** u usporedbi s konvencionalnim reznim pločama (A).

- **Najviša produktivnost zahvaljujući velikom volumenu odrezivanja.**
- **Optimalna ravnoteža između iznimno mekog rezanja uz minimalan napor i maksimalne izdržljivosti.**
- **Specifikacija: CER60Q-BF.**

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravni
Širina vodilice	1 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)

List s podacima

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		